

Strahler ohne Sensor

LS 150

weiß

EAN 4007841 069223

Art.-Nr. 069223



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y



CE



energy saving



plastic free packaging



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Schön. Hell. Ideal für Höfe und Einfahrten: der LED-Strahler LS 150 M ohne Sensor. Neutralweißes Licht (4.000 K), 1486 lm, 14,7 W. 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Der Strahler wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Schutzklasse IP 44. Farbausführung: Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 157 x 178 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,7 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm
Effizienz (ohne Haube)	77 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	94 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Sockel	Ohne

LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre
Montageort	Wand
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841069223

Strahler ohne Sensor

LS 150

weiß

EAN 4007841 069223

Art.-Nr. 069223



Maßzeichnung

