

Sensor-LED-Strahler

# Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Art.-Nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



38°



infrared sensor  
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via  
App)



5 sec - 60 min (via  
App)



manual override  
4h



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden Sensor Connect mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtengruppen – alles kein Problem. 520 lm, 7 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	520 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	90 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Einstellungen via	Bluetooth
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	0,703 kg
Variante	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058685

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2021

Seite 1 von 2

Sensor-LED-Strahler

# Spot Garden


Sensor Connect

EAN 4007841 058685

Art.-Nr. 058685



## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: –  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

