

# Samsung Full HD 32T5379C

32 Zoll (80 cm) Bildschirmdiagonale  
EAN 8806092211674  
GU32T5379AUXZG



## Kerneigenschaften:

- HDR
- PurColor
- PQI 1000
- Anzahl Tuner: 1

## Besondere Eigenschaften:

- Ultra Clean View
- Contrast Enhancer

Vorgängermodell: UE32N5375AUXZG

Verfügbar ab: Mitte März | UVP: 349 €



**SAMSUNG**

## Display

- Bildschirmtyp: LED
- Bildschirmdiagonale: 32 Zoll (80 cm)
- Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080
- Bildschirmform: Flat

## Video

- Bild-Engine: Hyper Real
- PQI (Picture Quality Index): 1000
- HDR (High Dynamic Range): HDR
- Color: PurColor
- Micro Dimming: Micro Dimming Pro
- Contrast Enhancer
- Film Modus
- Natural Mode-Unterstützung

## Audio

- Dolby Digital Plus
- Sprachassistenten: Works with Alexa / Bixby
- Lautsprecher-Typ: 2 - Kanal
- Multiroom-Unterstützung

## Smart TV

- Smart TV
- Webbrowser
- Sprachassistenten: Works with Alexa / Bixby
- AirPlay-Unterstützung
- TV Plus
- SmartThings App-Unterstützung
- Galerie

## Konvergenz

- Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA)
- Einfache Einrichtung
- App Casting
- Wireless TV On (Samsung Wake on LAN)
- Wired TV On (Samsung Wake on LAN)
- WiFi Direct

## Komfort/Ausstattung

- Instant On (Schnelles Einschalten)
- Barrierefreiheit: Voice Guide (Vorlesefunktion); Schriftgröße und -kontrast erhöhen; Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen; Mehrfachaudioausgabe (Bluetooth + TV-Lautsprecher); SeeColors; Negative Farben; Graustufen
- Digital Clean View
- Ultra Clean View
- Automatische Kanalsuche
- Automatisches Ausschalten
- Untertitel-Unterstützung
- ConnectShare™ (HDD)
- ConnectShare™ (USB)
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- Spiele-Modus: Game Mode Basic
- Menüsprachen: Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird)
- Teletext (TTX)
- Universalfernbedienung

## TV-Empfang

- Digitaler Fernsehempfang (DVB): DVB T2CS2
- Triple Tuner
- Common Interface Typ: CI+(1.4)
- HbbTV: HbbTV 2.0.1

## Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten

- HDMI™: 2
- USB: 1
- Komponenteneingang (Y/Pb/Pr): 1
- Composite Eingang (AV): 1
- Digital-Audioausgang (optisch): 1
- Antenneneingang: 1
- CI+ Slot: 1
- Netzwerkanschluss (LAN)
- WLAN
- IPv6-Unterstützung
- HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel)
- HDMI Quick Switch
- AnyNet+ (HDMI-CEC)

## Design

- Rahmen Typ: Rahmenlos
- Front-Farbe: Nachtschwarz
- Standfuß: Bogenfuß
- VESA Wandhalterungsnorm: 100.0 x 100.0

## Unterstützte Wiedergabeformate

- Video Codec: H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H.263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 (profile 0, profile 2), RV8/9/10 (RV30/40)
- Audio Codec: MPEG1 Audio Layer 3, AAC, FLAC (2-Kanal), Vorbis (2-Kanal), WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC
- Container: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAFF, WebM, RMVB
- Dateiendung: avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a

## Leistung/Energieverbrauch

- Lieferant: Samsung
- Modellbezeichnung: GU32T5379C
- Eco Sensor
- Bildschirmdiagonale: 32 Zoll (80 cm)
- Energieeffizienzklasse bei SDR: G
- Energieeffizienzklasse bei HDR: G
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR: 33 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei HDR: 55 W
- Energieverbrauch pro 1000h: 33 W
- Energieverbrauch im Stand-by: 0,50 W
- Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160
- Stromversorgung: AC220-240V 50/60Hz
- Hinweis: Das elektronische Energiekennzeichen und -Produktinformationsblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

## Abmessungen (B x H x T)

- Maße ohne Fuß: 737,4 x 438,0 x 74,1
- Maße mit Fuß: 737,4 x 465,4 x 150,5
- Verpackung: 879,0 x 500,0 x 127,0
- Maße Standfuß: 732,5 x 150,5

## Gewicht

- Gewicht ohne Fuß: 4,0 kg
- Gewicht mit Fuß: 4,1 kg
- Gewicht mit Verpackung: 5,8 kg

## Lieferumfang (Zubehör)

- Fernbedienung inkl. Batterien: Numerisch (Schwarz)
- Stromkabel
- Anleitung

## Optionales Zubehör

- VESA Wandhalterung

## Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit  
Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.

Service außerhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter <http://www.samsung.com/de/support/>.

Remote-Service

Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres Smart TVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service.

Garantiezeit

Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.