

# WLAN Komplettset

## 4-Kanal Netzwerkrekorder mit 25,4 cm (10" Zoll) LCD-Bildschirm und 2 x Full HD Überwachungskameras

Modell: INKO-WM-222

EAN: 4260383612276

Dieses professionelle Überwachungsset mit integriertem, ultra-dünner Design und einfache Benutzung.

Dank dem Kombigerät benötigen Sie keinen weiteren Monitor um sich anschauen zu können.

Dank Plug&Play und ausführlicher Anleitung kann die Inbetriebnahme Weltweiter Zugriff auf die Anlage vom PC und Smartphone ist problem



### Hauptmerkmale

- 2 MP Full HD-Auflösung
- Automatische Verbindung zwischen Kameras und Netzwerkrekorder, keine Konfiguration notwendig
- Nachtsicht bis 20 m
- Fernzugriff über PC und Smartphone
- 25,4 cm (10" Zoll) integrierter LCD Monitor
- Einfache Installation

### Lieferumfang

- 1 x 4 Kanal NVR
- 2 x WLAN-Netzwerkkamera
- Netzkabel
- Netzteile
- Bedienungsanleitung (Deutsch)

***Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.***

# Technische Daten

## Netzwerkrekorder

<b>LCD-Bildschirm</b>	Bildschirmgröße	25,4 cm (10" Zoll)
	Auflösung	1024 (H) × 600 (V)
<b>Video</b>	Videoeingang	4x 720P/960P/1080P
	VideofORMAT	H.264
<b>Audio</b>	Videoausgang	Integrierte Lautsprecher
	Audioformat	G7.11A
<b>Aufzeichnungsparameter</b>	Aufnahmeauflösung	D1/960H/720P/960P/1080P
	Wiedergabe	4-ch gleichzeitig
<b>Videomanagement</b>	Videomodus	Manuelle Aufnahme, Timing-Aufnahme, Bewegungsaufnahme, Alarmaufnahme
	Wiedergabemodus	Sofortige Wiedergabe, normale Wiedergabe, Ereigniswiedergabe
<b>Festplatte</b>	Type	1 SATA-Anschluss, 2,5-Zoll
	Maximale Kapazität	2 TB
<b>Drahtloser Parameter</b>	Drahtlose Übertragung	300 Mbps
	Übertragungsstandard	2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n
	Antenne	2 x 5 DB, 2.4 GHz externe Antennen
<b>Externe Schnittstelle</b>	Netzwerkanschluss	1 x 10M / 100M automatischer WAN-Anschluss
	USB-Anschluss	1 x USB 2.0
<b>Andere</b>	Stromversorgung	DC 12 V 3 A; ≤20 W
	Größe	290 x 220 x 140 mm
	Betriebstemperatur	0°C - 40°C
	Luftfeuchtigkeit	10% - 90%

## Netzwerkcameras

<b>Kamera</b>	Auflösung	1920 x 1080, 2 MP
	Sensortyp	1/3" Progressive Scan CMOS
	Minimale Beleuchtung	0.02 Lux @(F2.2, AGC an), 0 Lux mit IR
	Objektiv	4 mm
	Betrachtungswinkel	Horizontal: 72°, Diagonale: 94°
	Tag & Nacht Schaltmodus	ICR Infrarot-Filter
	Nachtsicht	IR, Reichweite bis 20 m
<b>Komprimierungsstandard</b>	Videokomprimierung	H.264
	Bitrate	HD, Ausgeglichen und Smooth dritte Klasse, Bitrate Adaptiv
	Stream-Parameter	Dual-Stream 1920 x 1080@15 fps / 640 x 360@15 fps
<b>Funktion, Leistung</b>	OSD	Datum, Zeit, Titel
	Weißabgleich	Auto
	Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
	Spiegel & Flip	Ja
	Datenschutzabdeckung	4 Zone optional
<b>Externe Schnittstelle</b>	WLAN	2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n
	LAN	1 x RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet-Schnittstelle
	Antenne	3 DB, 2.4 GHz, extern
<b>Sonstiges</b>	Stromversorgung	DC 12 V 1 A (Länge 3 m)
	Leistungsaufnahme	≤ 6 W (ICR Schaltmoment 7 W)
	Betriebstemperatur	-25°C ~ 60°C
	Luftfeuchtigkeit	≤ 95% (keine Kondensation)
	Wetterschutz	IP66
	Abmessung	66 x 180 mm