

Bluetooth-Lautsprecher

00188220 Bluetooth®-Lautsprecher "Twin 2.0", wasserdicht, 20 W, Schwarz



Highlighttext:

- wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher für den perfekten Musikgenuss überall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop
- wasserdicht nach IPX7: Egal, ob unter der Dusche oder bei einer wilden Wasserschlacht am Pool - gute Musik kann man auch bei Strahl-, Regen- und Spritzwasser genießen und selbst kurze Tauchgänge sind kein Problem
- die Lieblingslieder auch im Meer, Pool, oder in der Badewanne genießen - der Lautsprecher kann schwimmen und sorgt somit überall für gute Musik
- Bluetooth-Box lässt sich in zwei einzelne Lautsprecher teilen - für synchronen Stereo-Sound oder unabhängigen Musikgenuss an zwei verschiedenen Locations
- 20 Watt Musikleistung (Stereo) oder 2x 10 Watt (Mono oder TWS-Stereo)
- volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden
- doppelte Power: gleich zwei leistungsstarke Akkus sorgen für 6 Stunden Spielzeit
- integrierte Freisprecheinrichtung
- mit ultraflexibler Silikonhülle mit Lasche zum Aufhängen des Lautsprechers

Technische Eigenschaften:

- Anschluss: USB-C-Kupplung/Buchse
- Max. Reichweite: 10 m
- Verbindung: Bluetooth
- Audiosystem: Stereo
- Max. Musikleistung: 20 W
- Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
- Verzerrung (max.): 1 %
- Zusatzfunktionen: Freisprecheinrichtung
- Gewicht: 745 g
- Batterietyp: Li-Ion Akku
- Betriebszeit: 6 h
- Durchschnittl. Ladezeit in Stunden: 3 h
- Leistung: 3000 Wh
- Stromversorgung: Integrierter Li-Ionen-Akku
- Bluetooth-Version: 5.0
- Kapazität: 3000 mAh
- Schutzart: IPX7
- Spannung: 3,7 V
- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Mobile Entertainment
- Empfohlene Anwendung: Mobile Music

Lieferumfang:

- 1 Bluetooth-Lautsprecher "Twin 2.0"
- 1 Silikonhülle
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

Bluetooth-Lautsprecher

00188220 Bluetooth[®]-Lautsprecher "Twin 2.0", wasserdicht, 20 W, Schwarz

 4 047443 454973	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama [®]	00188220	6	1	1