

## Bluetooth-Headset

00132568 WEAR7701BK Bluetooth®-Kopfhörer, In-Ear, True Wireless, Mikrofon, Schwarz



### Highlighttext:

- True-Wireless-Kopfhörer für kabellosen Musikgenuss und komfortables Telefonieren
- Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt
- integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones
- Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit
- hervorragende Klangqualität
- besonders leichte Ohrhörer: 4g
- sicherer und komfortabler Halt im Ohr durch In-Ear-Design
- Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L)
- IPX4 – Schutz der Ohrhörer gegen allseitiges Spritzwasser
- Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause)
- Smartphonefunktion durch Touch-Control steuerbar (z. B. Anrufe annehmen/tätigen/abweisen/Wahlwiederholung)
- Unterstützung der vorhandenen Sprachassistenten, wie z.B. Siri oder Google Voice Assistant
- Lautstärke über Sprachassistenten steuerbar
- Musikzeit: 4h bei vollgeladenem Headset
- Gesprächszeit: 4h bei vollgeladenem Headset
- mit der Ladestation kann das Headset bis zu 3x unterwegs nachgeladen werden - dank integriertem Akku ohne externe Stromversorgung

### Verbraucherhinweis:

Um die Ohrhörer per Bluetooth mit dem Smartphone zu pairen, unbedingt bei der Erstverbindung beide Ohrhörer aus der Ladeschale nehmen und koppeln. Geschieht dies nicht, verbindet sich nur ein Ohrhörer. Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

### Technische Eigenschaften:

- Verbindung: Bluetooth
- Ausführung: Stereo
- Bauform: In-Ear
- Besonderheit: Sprachsteuerung
- Empfindlichkeit Kopfhörer: 92 dB +/- 3 dB
- Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB ± 3 dB
- Max. Gesprächszeit: 4 h
- Max. Standby: 150 h
- Mikrofonposition: Integriertes Mikrofon
- Richtcharakteristik Mikrofon: Omnidirektional
- Sprachsteuerung: Apple Siri/Google Assistant
- Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7/SPP V1.2
- Zusatzfunktionen: Finger-Touch Sensor, QuickPair, Rufannahmetaste, Silikon Ohrpolster, True Wireless
- Gewicht: 41 g
- Durchschnittl. Ladezeit in Stunden: 3 h
- Bluetooth Class: Class 2
- Bluetooth-Version: 5.0
- Frequenzband: 2402-2480MHz
- Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz
- Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz - 5kHz
- Impedanz Kopfhörer: 32
- Impedanz Mikrofon: 2,2 k
- WBCV: 75mV

## Bluetooth-Headset

**00132568 WEAR7701BK Bluetooth®-Kopfhörer, In-Ear, True Wireless, Mikrofon, Schwarz**

- Übertragungsdistanz: 10 m
- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: Handy/Smartphone

**Lieferumfang:**

- 1 WEAR7701BK Bluetooth®-Kopfhörer
- 1 Ladestation
- 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Größen (S/M/L)
- 1 Micro-USB-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 453778	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<b>THOMSON</b>	00132568	10	1	1