



Foto ist repräsentativ



Eaton 9PX3000IRT3U

Eaton 9PX USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang:
C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19,
Baugruppenträger/Tower, 3U

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	USV Eaton 9PX
KATALOGNUMMER	9PX3000IRT3U
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	48,5 cm
PRODUKTHÖHE	13 cm
PRODUKTBREITE	44 cm
PRODUKTGEWICHT	28 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B
ZERTIFIKAT(E)	cULus Listed EAC CE ENERGY STAR-zertifiziert IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2
UPC	743172081391

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitdiagramms
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
ANZAHL BATTERIEN	6

AKKUMANAGEMENT	• ABM und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
-----------------------	--

BATTERIELEISTUNG	12 V/ 9 Ah
-------------------------	------------

ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja
---------------------------------	----

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13, (2) C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	3000 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	3
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
VA WERT	3000 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 bis 70 Hz

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nr
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus • Mini-Klemmenblock für dezentrales Abschalten • Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais • Trockenkontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, Optokoppler, DB9)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nr
BENUTZEROBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display
POTENTIALFREIER SCHALKONTAKT	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstige

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 96% nicht kondensierend

Additional specifications

BAUFORM	482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
VERPACKUNGSIHALT	• USV • Eingangskabel • (2) IEC-IEC Ausgangskabel • USB-Kabel • Serielles Kabel • (2) 19" Winkel für Rackmontage • (2) Rackmount-Kit • (2) Standfüße für Tower-Verwendung • Kabelverriegelungssystem • Sicherheitshinweise • Kurzanleitung
PHASE (AUSGANG)	1
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz/Silber
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	94
RACK-MONTAGE- BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1
HOT-SWAP STROM	Nr

Warranty and support

STANDARDWERKSGARANTIE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

ERWEITERTE SERVICEPLÄNE

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-3000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WU872XXX-6009UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics

Downloads

SPEZIFIKATIONEN

[Eaton Specification Sheet - 9PX3000IRT3U](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

- and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -24x7 on-site labor coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

