

ⓓ Bedienungsanleitung

RSL ferngesteuerter Steckdosenschalter

RSL Funksteckdosen-Set mit Fernbedienung

Best.-Nr. 2365007, 2365009

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Daran sollten Sie auch denken, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Deutschland: www.conrad.de

Österreich: www.conrad.at

Schweiz: www.conrad.ch

2. Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Funksteckdose hat einen Netzschalter. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 2300 W. Sie ist mit anderen 433 Mhz Transmittern mit Lerncode kompatibel und besitzt einen erweiterten Schutz vor versehentlicher Berührung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es daher nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

4. Lieferumfang

- Funksteckdose (1x für Artikel Nr. 2365007, 2x für Artikel Nr. 2365009)
- Fernbedienung mit CR2032 Batterie (nur Artikel Nr. 2365009)
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



5. Ausstattung und Funktionen

Fernbedienung (Sender)

- LED-Anzeige für Signalübertragung
- 3 Kanäle mit ALLES Ein/Aus
- Max. 70 m Reichweite
- CR2032-Batterie / 3 V
- Frequenz 433,92 MHz

Anschlussbuchse (Empfänger)

- 230 V, 50 Hz, 2300 W
- Manueller Schalter
- LED-Anzeige für Lernstatus und EIN/AUS-Betriebszustand
- Max. 70 m Reichweite
- Frequenz 433,92 MHz

6. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. • Setzen Sie das Produkt keinen hohen mechanischen Beanspruchungen aus.



- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.




b) Angeschlossene Geräte

Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienhinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

c) Batterien/Akkus

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Batterien müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien/Akkus sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

7. Bedienelemente und Komponenten



- 1 LED-Kontrollleuchte (Fernbedienung)
- 2 Kanal-Taste ON (links), Kanal-Taste OFF (rechts)
- 3 Kanal-Taste ALL ON (links) Taste ALL OFF (rechts)
- 4 Batteriefach-Deckel
- 5 Netzbuchse
- 6 LED-Betriebsanzeige
- 7 Netzstecker

8. Bedienung

a) Koppelung der Buchse mit der Fernbedienung

1. Verbinden Sie die Buchse mit einer Steckdose. Die Buchse startet den Kopplungsmodus automatisch (die LED blinkt). Wählen Sie die Tastenleiste auf der Fernbedienung, um die Buchse zu steuern. Halten Sie die Taste ON 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet und zeigt damit an, dass die Buchse und die Fernbedienung gekoppelt sind. Hinweis: Wenn die Buchse zum ersten Mal angeschlossen wird, blinkt die LED nur für 15 Sekunden. Um danach wieder zu koppeln, ziehen Sie die Anschlussbuchse erneut heraus und setzen Sie sie erneut ein.
2. Wiederholen Sie Schritt 1 bei den übrigen Buchsen. Die Fernbedienung hat die Schaltfunktion ALLES EIN/ALLES AUS. Dabei schaltet die letzte Tasterreihe alle gekoppelten Buchsen.

b) Zurücksetzen der Buchse und der Fernbedienung

1. Um eine bestimmte Anschlussbuchse zurückzusetzen, halten Sie den Buchsenschalter 5 Sekunden lang gedrückt (oder drücken Sie die Tasten ON und OFF auf der Fernbedienung für die gekoppelte Anschlussbuchse), um den Kopplungsmodus zu starten. Wenn die LED blinkt, wählen Sie die Schalterreihe auf der Fernbedienung für die jeweilige

Anschlussbuchse und drücken Sie die Taste OFF. Wenn die LED zu blinken aufhört, ist die Anschlussbuchse gelöscht.

2. Um alle gekoppelten Anschlussbuchsen zurückzusetzen, halten Sie den Buchsenschalter 5 Sekunden lang gedrückt (oder drücken Sie die Tasten ON und OFF auf der Fernbedienung für die gekoppelte Anschlussbuchse), um den Kopplungsmodus zu starten. Wenn die LED blinkt, halten Sie den Buchsenschalter 5 Sekunden lang gedrückt (oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten ALL ON bzw. ALL OFF). Wenn die LED zu blinken aufhört, wurden alle Anschlussbuchsen gelöscht.

9. Pflege und Reinigung



Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

10. Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien/Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet. Eine Entsorgung im Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für die enthaltenen Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

11. Technische Daten

Eingangsspannung.....	230 VAC, 50 Hz (Anschlussbuchse)
Ausgangsspannung.....	Max. 2300 W (Buchse)
Frequenz	433,05 - 434,79 MHz
Empfangsreichweite	Max. 70 m
Sendeleistung.....	< 10 dBm
Betriebs-/Lagerbedingungen	0 °C bis +35 °C (Betrieb) 0 °C bis +45 °C (Lagerung) 10 bis -90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (Ø x H)	44 x 71 mm (Buchse)
Abmessungen (L x B x H).....	99 x 37 x 15 mm (Fernbedienung)
Gewicht.....	47 g (Buchse) 27 g (Fernbedienung)

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Daten-verarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.