

Point-Safe P 2 E EWS



Mit dem PointSafe P2 E EWS müssen Sie den Tresor nicht erst öffnen, um Wichtiges schnell und sicher zu verwahren. Denn der PointSafe P2 E EWS bietet gleich zwei praktische Einwurfschlitze. Einen an der Oberseite des Tresors (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format. Den anderen an der Frontseite (240 mm x 10 mm). Selbst wenn der Tresor fest verbaut ist, z.B. in einem Schrank, kommen Sie immer bequem an einen Einwurfschlitze heran. Der PointSafe P2 E EWS ist mit einem soliden einwandigen Korpus und einer doppelwandigen Tür ausgestattet. Der Tresor eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale. Der Tresor wird über ein elektronisches Zahlenschloss geöffnet und verschlossen. Die benötigten Batterien zählen zum Lieferumfang. Somit kann der Tresor sofort in Betrieb genommen werden. Beim elektronischen Zahlenschloss programmieren Sie Ihren persönlichen Benutzer- und Generalcode. Natürlich können Sie jederzeit die Geheimzahl ändern. Außerdem verfügt der PointSafe P2 E EWS über ein mechanisches Zusatzschloss für eine eventuelle Notöffnung.

ExternalKey: 4003482355206

Grunddaten

| | |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | Point-Safe P 2 E EWS |
| Mat.Nr. SAP | 35520 |
| Farbhinweis | schwarzbraun(Pantone black 7c) |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Inkl. Befestigungsmaterial | ja |
| Art Befestigungsmaterial | M8x25mm; Härte 4.8; Spreizdornübel 10mm; |

Maße + Gewichte

| | |
|----------------------|-----------|
| Produkt Außenhöhe | 255,00 mm |
| Produkt Außenbreite | 350,00 mm |
| Produkt Außentiefe | 300,00 mm |
| Innenhöhe mm | 248,00 mm |
| Innenbreite mm | 343,00 mm |
| Innentiefe mm | 241,00 mm |
| Produkt Nettogewicht | 14,500 kg |
| Türöffnung HxB in mm | 188*230 |
| Türhöhe | 194,00 mm |
| Türbreite | 300,00 mm |
| Türstärke | 7,00 mm |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Verschlussystem | Elektronikschloss |
| Historienfunktion | Nein |
| Zeitfunktionen | Nein |
| Notschloss | ja |
| Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad | ohne |
| Feuerschutz | ohne |

| | |
|--|------------------------------------|
| Anz. max. zugel. Waffen | keine |
| Lagerung Betäubungsmittel | Lagerung nicht zulässig |
| max. Versicherungssumme privat | ohne |
| max. Versicherungssumme gewerb. | nach Vereinbarung des Versicherers |
| Anzahl Fachböden | 1,00 Stk |
| Ordertiefe | Nein |
| mögliche Befestigungspunkte | 4x Boden + 4x Rückwand |

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|----------------------|----------------------------------|
| Point-Safe P 2 E EWS | Möbeltresor Point-Safe P 2 E |
| Point-Safe P 2 S EWS | Möbeltresor Point-Safe P 2 S EWS |