

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Mär 2021 09:17  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **StarLight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **401070**  
Warengruppe: **LED-Filament/Deko/Klar**  
Bezeichnung **2.5W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K Retro-LED HD**



## Technik

<b>Produkt Daten</b>		Breite [mm]	<b>25</b>	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>
Wendel/LED Stil	<b>StraightUp</b>	Höhe [mm]	<b>82</b>	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>
Sockel	<b>E14</b>	Gewicht [g]	<b>11,00</b>	Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Brennlage	<b>u360</b>	Gehäusematerial	<b>Glas</b>	Marke	<b>Müller-Licht</b>
Länge [mm]	<b>25</b>	Schutzglas	<b>nein</b>	CE	<b>ja</b>
<b>Elektrische Daten</b>		Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>15000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>	Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>15000</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>3</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>2,50</b>	Stromart	<b>AC</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>90</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>2,50</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>24</b>	Ausfallrate allg. [%] [<=]	<b>5,00</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	<b>4,05</b>	EEK	<b>A++</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,40</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
		Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,4</b>		
<b>Lichttechnische Daten</b>		Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	<b>0,80</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>245</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>90</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	<b>0,70</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>245</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>98</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>2,00</b>
Farbtemperatur [K]	<b>2700</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>25</b>		

## Umwelteigenschaften

## Info auf DB

## Verpackung

<b>Colorbox</b>		Stück	<b>1</b>	Barcode1	<b>4018412677365</b>
Gewicht [g]	<b>13,00</b>	Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Tray</b>		Barcode1	<b>4018412677372</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>70,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
Stück	<b>10</b>	Barcode2	<b>0194018412677375300010</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412677389</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>250,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
Stück	<b>60</b>	Barcode2	<b>0194018412677382300060</b>		

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Mär 2021 09:17  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **401070**  
Warengruppe: **LED-Filament/Deko/Klar**  
Bezeichnung **2.5W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K Retro-LED HD**



## EEK-Label

