

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 12:00
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401021**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/E14**
Bezeichnung **5W 220-240V E14 320lm 36° 2700K**

Technik

Produkt					
Produkt	daten				
Sockel	E14	Gewicht [g]	25,00	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Brennlage	u360	Gehäusematerial	PA6 (thermisch)	Belüftung erforderlich	ja
Länge [mm]	50	Schutzglas	nein	Marke	Müller-Licht
Breite [mm]	50	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	CE	ja
Höhe [mm]	80				
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Bemesswert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,00	Stromart	AC	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,00	Nom. Stromstärke [mA]	43	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	6,05	EEK	A+	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,48		
		Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	64	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	47
Lichtstrom Nominalwert [lm]	320	Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Candela Nominalwert [cd]	550	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Candela Bemesswert [cd]	550	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Nutzlichtstrom 90° [lm]	320	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Verpackung					
Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412675897		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412675903	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	5	Barcode2	0194018412675906300005		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412675910	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412675913300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 12:00
Seite 2

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **401021**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/E14**
Bezeichnung **5W 220-240V E14 320lm 36° 2700K**

EEK-Label

