




Artikelnummer: **401022**





LED-SMD/COB Reflektorform 4.8W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K R50

Artikelnummer:	401022
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,8 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x86 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412675927

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
401022B	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412675927	> 0,52	0,436	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	Höhe
735140		0,393	86 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	5 kWh/1000h	2700 K	27,00 g
Zolltarifnummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
85395000000	20000 h	≥80	Austausch stromlos
Verpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Abstrahl-/Halbwertswinkel	nein
Colorbox/Barcode 1	0,9	180 °	Beleuchtungstechnologie
4018412675927	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	4,8 W	98 lm/W	Belüftung erforderlich
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	ja
Colorbox/Gewicht	38 mA	warmwhite	Modell (Technisch)
10,00 g	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	LED-R50
Colorbox/Abmessungen	220-240 V	470 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
L=51 B=50 H=123 mm	Stromart	Lichtstromerhalt LED/OLED	ja
Tray/Barcode 1	AC	0,94	Socket
4018412675934	Frequenz Nominalwert	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	E14
Tray/Inhalt (Stück)	50 Hz	40 W	Inverkehrbringer
10	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Tray/Gewicht	0,87	0,9	Marke
78,00 g		Spektrumbild	Müller-Licht
Tray/Abmessungen			CE Kennzeichnung
L=273 B=111 H=101 mm			ja
Transportkarton/Barcode 1			Garantieprodukt
4018412675941			nein
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
60			
Transportkarton/Gewicht			
338,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=351 B=287 H=225 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
 Recycling			