

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:50
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401077**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Gold**
Bezeichnung **2.2W (16W) 220-240V E14 150lm 2000K Retro-LED HD gold**

Technik

Produktdaten		Breite [mm]	35	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Wendel/LED Stil	StraightUp	Höhe [mm]	98	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Sockel	E14	Gewicht [g]	15,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	Glas gold	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	35	Schutzglas	nein	CE	ja
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	15000	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Bemesswert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	3
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	2,20	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	2,20	Nom. Stromstärke [mA]	22	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	2,97	EEK	A+	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,48	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Zündzeit [sec.] [<]	0,4		
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Nominalwert [lm]	150	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	150	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	68	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	16		
Farbtemperatur [K]	2000	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80		
Lichtfarbe	super-warm- white				
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Verpackung					
Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412677570		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412677587	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	5	Barcode2	0194018412677580300005		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412677594	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412677597300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:50
Seite 2

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **401077**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Gold**
Bezeichnung **2.2W (16W) 220-240V E14 150lm 2000K Retro-LED HD gold**

EEK-Label

