

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 12:31
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401064**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Matt**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt HD**

Technik

Produktdaten		Höhe [mm]	77	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Sockel	E14	Gewicht [g]	14,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	Glas mattiert	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	45	Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	45	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20		
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Stromart	AC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Spannung Bemesswert [V]	230	Nom. Stromstärke [mA]	40	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	89
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,50	EEK	A++	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,50	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,51	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Zündzeit [sec.] [<]	0,4	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000	Dimmbarkeit	nein		
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	104	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox		Barcode1	4018412677181	Barcode2	
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	Barcodetyp 2	0194018412677191300005
Tray		Barcode1	4018412677198	Barcode2	0194018412677207300060
Stück	5	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	Barcodetyp 2	EAN128
Transportkarton		Barcode1	4018412677204	Barcode2	0194018412677207300060
Stück	60	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	Barcodetyp 2	EAN128

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 12:31
Seite 2

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **401064**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Matt**
Bezeichnung **4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt HD**

EEK-Label

