

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Dez 2020 11:38
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401039**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **8.5W 12V GU5.3 610lm 36° 2700K HL**

Technik

Produktdaten

Sockel **GU5.3**
Brennlage **u360**
Länge [mm] **50**

Breite [mm] **50**
Höhe [mm] **48**
Gewicht [g] **51,00**
Gehäusematerial **PA6 weiss (thermisch)**

Schutzglas **nein**
Belüftung erforderlich **ja**
Marke **Müller-Licht**
CE **ja**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **12**
Spannung Bemesswert [V] **12**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **8,50**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **8,50**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **9,12**

Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **25000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **ACDC**
Nom. Stromstärke [mA] **1180**
EEK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [$>$] **0,50**

Zündzeit [sec.] [$<$] **0,5**
Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **100000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **10**
Ausfallrate 1000h [%] [$<=$] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **610**
Candela Nominalwert [cd] **900**
Candela Bemesswert [cd] **900**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°] **36**
Nutzlichtstrom 90° [lm] **610**

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **72**
Farbtemperatur [K] **2700**
Lichtfarbe **warmwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [$>=$] **90**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [$<$] **6**
Flimmerfaktor [$<=$] **10,00**

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [$>=$] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [$>=$] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [$<$] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [$<$] **2,00**

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **0,00**

Stück **1**
Barcode1 **4018412676467**

Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**

Tray

Gewicht [g] **0,00**
Stück **5**

Barcode1 **4018412676474**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412676477300005**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **0,00**
Stück **60**

Barcode1 **4018412676481**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412676484300060**

Barcodetyp 2 **EAN128**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Dez 2020 11:38
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401039**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **8.5W 12V GU5.3 610lm 36° 2700K HL**

EEK-Label

