

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Dez 2020 11:40
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401040**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **8.5W 12V GU5.3 610lm 36° 4000K**

Technik

Produkt					
Produkt	GU5.3	Gewicht [g]	51,00	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Socket	u360	Gehäusematerial	PA6 weiss (thermisch)	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Schutzglas	nein	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	50	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10	CE	ja
Breite [mm]	50	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Höhe [mm]	48	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	12	Stromart	ACDC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Spannung Bemesswert [V]	12	Nom. Stromstärke [mA]	1180	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,50	EEK	A+	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,50	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	9,12				
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	72	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	610	Farbtemperatur [K]	4000	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Candela Nominalwert [cd]	1000	Lichtfarbe	coolwhite	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Candela Bemesswert [cd]	1000	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6		
Nutzlichtstrom 90° [lm]	610	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Verpackung					
Colorbox		Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	0,00	Barcode1	4018412676504		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412676511	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	5	Barcode2	0194018412676514300005		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412676528	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412676521300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Dez 2020 11:41
Seite 2

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **401040**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU5.3**
Bezeichnung **8.5W 12V GU5.3 610lm 36° 4000K**

EEK-Label

