

CAT® S42 H+ SMARTPHONE

HYGIENE PLUS

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG
& ZUVERLÄSSIGKEIT, EGAL
WOMIT SIE ES ZU TUN
BEKOMMEN

IP68, IP69 & MIL-SPEC 810H

FALLTEST AUS BIS ZU 1,8 M
HÖHE AUF STAHL

WASSERDICHT BIS ZU EINER TIEFE
VON 1,2 M FÜR BIS ZU 35 MIN

GROSSER AKKU MIT 4200MAH

KEIMFREI DANK INTEGRIERTER
SILBERPARTIKEL (ISO 22196)

#KEIMFREI #HYGIENEPLUS #CATMITSILBER



DAS
SMARTPHONE
FÜR DEN HARTEN
ARBEITSALLTAG



GANZ SCHÖN SMART
UND MIT SILBER

DAS NEUE CAT S42 H+ HAT SILBERPARTIKEL
INTEGRIERT UND BIETET DAMIT EINZIGARTIGE
ANTIMIKROBIELLE EIGENSCHAFTEN.

SPEZIFIKATIONEN

MEHR ALS ROBUST

Sturzsicher	Aus 1,8 m Höhe auf Stahl
Staubdicht	IP68, IP69 - sand-, staub- und schmutzabweisend
Wasserfest	Bis zu einer Tiefe von 1,2 m für bis zu 35 Minuten
Militärnorm	MIL SPEC 810H
Temperatur	- 25 °C bis 55 °C

HYGIENE PLUS

Antibakterieller Schutz	Ja
Seife und Wasser	Ja
Alkohol	Ja
Bleiche	Ja

DESIGN

Abmessungen	161.3 x 77.2 x 12.7mm
Gewicht	220g
Farbe	Schwarz

AKKU

Kapazität	4200mAh
Typ	Nicht abnehmbar, Lithium-Ionen
Talk time	31 Stunden
Standby Time	35 Tage

MERKMALE

Kamera	13MP f/2.0 (Hauptkamera), 5MP (Frontkamera)
Anzeige	5.5" Display - HD+ (1440 x 720) IPS LCD
Bluetooth	5.0
Audiobuchse	Ja 3.5mm (wasserdicht)
USB	2.0 / Micro USB
Taschenlampe	Mediatek Helio Quadcore 1.8GHz
Prozessor	Google Android™ 10 (mit Upgrade auf 11)
Betriebssystem	32GB ROM, 3GB RAM
GSM-Frequenzbereiche	2,3,5,8
3G-Frequenzbereiche	1,2,4,5,8
4G-Frequenzbereiche	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
VoLTE	Ja, betreiberabhängig
SIM	Nano (Einzel- und Doppelvariante)
SD-Support	Ja microSD bis zu 128GB*

*Separate microSD™ und SIM-Slots



MEHR ALS ROBUST

Schnellere Konnektivität, eine bessere Kamera und mehr Speicher. Mit langer Akkulaufzeit und einem großen, hellen Display können Sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung lesen. Es verfügt über einen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann - und selbstverständlich ist es sturzsicher. Sie können es mit heißem Wasser und Seife bedenkenlos mehrfach reinigen. Und es bietet den Schutz und die Zuverlässigkeit, die Sie von unseren robusten Cat Phones erwarten können.



DURCHDACHTES DESIGN, ABSOLUTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir haben das Cat S42 H+ für extreme Situationen entwickelt. Das Cat S42 H+ funktioniert durch seine robuste Bauweise auch unter den extremsten Bedingungen und bietet perfekten Schutz vor Stürzen, Staub und Wasser. Die gummierte Rückseite, deren Muster an die typischen Raupenketten von CAT Fahrzeugen erinnert, sorgt für exzellenten Grip.

EIN SMARTPHONE FÜR ALLE FÄLLE

Entwickelt für diejenigen, die mehr von ihrem Smartphone erwarten. Das Cat S42 H+ ist ein robustes Telefon im antimikrobiellen Gehäuse. In Hygiene relevanter Umgebung, unter härtesten Bedingungen - das Cat S42 H+ ist der perfekte Begleiter.



ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ DANK SILBERPARTIKEL

Wir haben unserem zuverlässigen und bewährten Cat S42-Smartphone ein neues Gehäuse nach Militärstandard mit Silberpartikeln (Addmaster's Biomaster-Technologie) spendiert, um Bakterien und Keime nach ISO 22196 zu bekämpfen. Außerdem kann das Telefon regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. In Sachen Hygiene bei Mobiltelefonen ist das Cat S42 H+ der neue Benchmark.



© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelsaufmachung „Power Edge“ und Cat „Moderna Hex“ sowie die darin verwendete Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Bullitt Mobile Ltd a licensee of Caterpillar Inc. Bullitt Mobile Ltd.'s and third-party trademarks are the property of their respective owners.

All other trademarks, trade names, product names and logos are the property of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved.