



Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.crosstools.de	Benzin Stromerzeuger CPG 5500 NEV	68033	24 Monate		
		4011458680337			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
-	-	-	-	-	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe			
74,0	55,5	61,5	80 / 84	1	

Benzin Stromerzeuger CPG 5500 NEV

Menge / Palette:	
Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

- Mobile, kraftvolle und ausdauernde Stromquelle für Heim, Hof, Garten und Camping
- Der kraftvolle Antriebsmotor läuft mit bleifreiem Benzin und ist E10 tauglich
- Ausdauernder Betrieb bis zu 11 Stunden dank effizientem Motor
- Ölmangelsicherung und Überlastschutz gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit
- Im Lieferumfang enthalten: Batterie, Polklemmenkabel und Werkzeug

Technische Daten:

Maximalleistung:	5500 Watt (S2 5min)
Dauerleistung:	12 Volt (DC) = 100 Watt 230 Volt = 3000 Watt 400 Volt = 3600 Watt
Motor:	7,6 kW / 10,5 PS, 4-Takt
Hubraum:	389 ccm
Kraftstoff:	Benzin bleifrei auch E10
Tankinhalt:	25 l
Tankinhalt nutzbar:	21 l
Betriebsdauer voller Tank:	max. 11 Stunden (1/2 Last)
Starter:	E-Starter oder Seilzug
Geräuschemission:	95 dB

Lieferumfang:

- Reifen-Set und Handgriff
- Batterie 12V / 17Ah (enthalten)
- Größe der Batterie: 181 x 76 x 166 mm, 4,9 kg

Prüfzeichen:

