



Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.crosstools.de	Inverter Stromerzeuger CPG 4000 INV	68041	24 Monate	
		4011458680412		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
50,5	41,5	47,0	30 / 34	

Inverter Stromerzeuger CPG 4000 INV	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

- Kraftvolle, ausdauernde und kompakte Stromquelle für Garten und Baustelle
- Die Inverter-Technologie ermöglicht das Betreiben von hochempfindlichen Geräten wie Laptop, Handy, Akkumaschinen usw.
- Der kraftvolle Antriebsmotor läuft mit Benzin (auch E10)
- Ausdauernder Betrieb bis zu 8 Stunden (bei 1/2 Last dank effizientem Motor)
- Ölmangelsicherung und Überlastschutz gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit

Technische Daten:

Generator Dauerbetrieb: 3,0 kW (230 V Ausgang)
 Kurzfristige max. Leistung: 3,5 kW (230 V Ausgang)
 Motor max. Leistung: 3,6 kW / 4,9 PS
 Steckdosen: 2x 230 V~ 50 Hz / 1x 12 V
 Motor: 207 ccm / 4-Takt, luftgekühlt
 Drehzahl: 5.000 U/min
 Starter: Seilzugstarter
 Kraftstoff: Benzin / E10
 Tankinhalt: 8,5 l
 Betrieb voller Tank: 8 h bei 1/2 Last

Lieferumfang:

1 x 12 Volt
 1x Öleinfüllkanne
 1x Ölstutzen
 1x Zündkerzenschlüssel,



Prüfzeichen:

