

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie		
CROSS TOOLS Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.crosstools.de	Manueller Fliesenschneider CUT 730	68659	24 Monate		
		4011458686599			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	Verp. Einheit (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
S	-	-	-	-	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VPE (Stk.)	
Breite	Tiefe	Höhe			
97,0	27,5	23,5	7 / 7,5	1	

Manueller Fliesenschneider CUT 730

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Fliesen schneiden wie ein Profi - mit dem CUT 730 ist das einfacher denn je! Der manuelle Fliesenschneider von CROSS TOOLS überzeugt durch ein hochwertiges und gehärtetes Schneidewerk aus Wolframcarbid. Bearbeiten Sie Ihre Fliesen präzise und zuverlässig dank mm-genauem Lineal und Anschlagwinkel. Die max. Schnittlänge liegt bei 730 mm. Die belastbare Auflagefläche ist mit rutschfesten Matten ausgestattet und ermöglicht das sichere Positionieren der Fliese. Auch diagonale Schnitte meistert der CUT 730 mühelos. Die Führungsschiene besteht aus robustem Stahl, das Führungselement besteht aus hochwertigem Aluminium. Durch die im Griff integrierten Brechbacken ist das Schneiden und Brechen in nur einem Arbeitsgang möglich. Dank der zwei Auflageerweiterungen können auch größere Fliesen sicher bearbeitet werden. Ein einfacher Transport ermöglicht die integrierte Transportsicherung.

Technische Daten:

Schneidradgröße:	22 x 6 x 2 mm
Fliesenstärke max.:	16 mm
Schnittlänge max.:	730 mm
max. Fliesengröße 90°:	730 mm
max. Fliesengröße 45°:	516 mm
Lineal:	0 - 300 mm
Winkelanschlag:	0 - 75°
Ersatzschneideblatt Art.Nr.:	68660
Ersatzschneideblatt EAN:	4011458686605

Lieferumfang:

Inklusive passendem Schneidrad aus Wolframcarbid und Winkelanschlag

Prüfzeichen:

