

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ GTIN	Garantie																								
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Poolroboter</b> <b>Sweeper 18000</b>	30454	<b>24</b> <b>Monate</b>																								
		4011458304547																									
	<b>Masterbox Informationen</b>																										
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VPE</b>																						
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>	<b>(Stk.)</b>																						
-	-	-	-	-																							
<b>Artikel Informationen</b>																											
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>																							
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>																							
69,0	48,0	33,0	9,2 / 12,2	1																							
<b>Poolroboter</b> <b>Sweeper 18000</b>		<b>Menge / Palette:</b>																									
		<b>Menge / LKW:</b>																									
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b>  Der vollautomatische Poolbodensauger säubert eigenständig Ihren Schwimmbadboden. Des Weiteren sorgt er durch gleichmäßige Verwirbelung für die optimale Verteilung der von Ihnen beigegebenen Wasserpflegemittel. Aufgrund seines 24V Jet-Motors ist kein Anschluss an externe Systeme wie z. B. Filteranlagen notwendig. Gesteuert wird das Gerät über Düsen an der Vorder- und Rückseite. Das eingebaute Filtersystem arbeitet auf der Basis einer 18 m³/h Hochleistungspumpe und trägt somit zur besonders schnellen und effizienten Reinigung bei.		  																									
<b><u>Technische Daten:</u></b>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Motor:</td> <td>170 Watt</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsspannung Trafo:</td> <td>24 V (DC)</td> </tr> <tr> <td>Eingangsspannung Trafo:</td> <td>230 V~ / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Fördermenge max.:</td> <td>18.000 l/h</td> </tr> <tr> <td>Eintauchtiefe max.:</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>Max. Poolgröße:</td> <td>6 x 12 m</td> </tr> <tr> <td>Filterkapazität:</td> <td>100 µm</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td> <td>10 °C - 35 °C</td> </tr> <tr> <td>Laufzeitoptionen:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Länge Anschlusskabel:</td> <td>12 m</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse Poolroboter:</td> <td>3 (Schutzkleinspannung)</td> </tr> <tr> <td>Schutzart:</td> <td>Roboter: IPX8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schaltbox: IPX4</td> </tr> </table>					Motor:	170 Watt	Ausgangsspannung Trafo:	24 V (DC)	Eingangsspannung Trafo:	230 V~ / 50 Hz	Fördermenge max.:	18.000 l/h	Eintauchtiefe max.:	3 m	Max. Poolgröße:	6 x 12 m	Filterkapazität:	100 µm	Betriebstemperatur:	10 °C - 35 °C	Laufzeitoptionen:	2	Länge Anschlusskabel:	12 m	Schutzklasse Poolroboter:	3 (Schutzkleinspannung)	Schutzart:
Motor:	170 Watt																										
Ausgangsspannung Trafo:	24 V (DC)																										
Eingangsspannung Trafo:	230 V~ / 50 Hz																										
Fördermenge max.:	18.000 l/h																										
Eintauchtiefe max.:	3 m																										
Max. Poolgröße:	6 x 12 m																										
Filterkapazität:	100 µm																										
Betriebstemperatur:	10 °C - 35 °C																										
Laufzeitoptionen:	2																										
Länge Anschlusskabel:	12 m																										
Schutzklasse Poolroboter:	3 (Schutzkleinspannung)																										
Schutzart:	Roboter: IPX8																										
	Schaltbox: IPX4																										
<b><u>Anwendungsbereiche:</u></b>  - Effiziente Poolreinigung unabhängig von Skimmer / Filteranlage																											
<b><u>Prüfzeichen:</u></b>  																											