

Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie												
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Akkupoolsauger Sweep 2000	30445	24												
		4011458304455	Monate												
	Masterbox Informationen														
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)											
	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) brutto											
14,5	20,0	116,5	3,6												
Artikel Informationen															
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit												
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) net. / brut.												
13,0	9,0	114,5	1,1 / 1,7												
Akkupoolsauger Sweep 2000		Menge / Palette:													
		Menge / LKW:													
<u>Kurzbeschreibung:</u> Der speziell für die manuelle Reinigung entwickelte Akkupoolsauger zeichnet sich durch sein starkes Rotorsystem, sein variables Teleskoprohr, sowie den langlebigen Lithiumionenakku aus. Besonders schwer zu erreichende Stellen, wie Falten der Poolbodenfolie, erreicht der Sweep 2000 problemlos und entfernt mit der eigens für diesen Einsatz konzipierten schmalen Düse selbst hartnäckigste Ablagerungen. Die Saugkraft von bis zu 24 l/min gepaart mit einem hochwertigen Edelstahlfilter sind in dieser Produktklasse einzigartig und machen den Sweep zum perfekten Reinigungstool. Nach Abschluss der Reinigung kann der Sweep 2000 einfach aus dem Wasser gezogen werden, da das intergrierte Rückschlagventil den Rückfluss von Schmutzwasser in den Pool verhindert. Alle in Kontakt mit Wasser kommenden Metallteile wurden aus langlebigen Edelstahl der Qualitätstufe AISI 316 gefertigt und sind somit hundertprozent rostfrei. Der Sweep 2000 kann ganz einfach per USB-Ladekabel an jeder Haushaltsüblichen Steckdose geladen werden.															
<u>Technische Daten:</u> <table border="0"> <tr> <td>Fördermenge max.</td> <td>24 l/min</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>9 Watt</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit</td> <td>50 min</td> </tr> <tr> <td>Akkukapazität</td> <td>2000 mAh</td> </tr> <tr> <td>Ladezeit</td> <td>4-5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Filterkapazität</td> <td>0,15 l</td> </tr> </table>		Fördermenge max.	24 l/min	Nennleistung	9 Watt	Laufzeit	50 min	Akkukapazität	2000 mAh	Ladezeit	4-5 Std.	Filterkapazität	0,15 l		
Fördermenge max.	24 l/min														
Nennleistung	9 Watt														
Laufzeit	50 min														
Akkukapazität	2000 mAh														
Ladezeit	4-5 Std.														
Filterkapazität	0,15 l														
<u>Lieferumfang</u> - 2 Bürstenaufsätze, USB-Ladekabel															
<u>Prüfzeichen:</u> 															