

	Artikelname	Artikel-Nr./ GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schlamm-Trocken-Sauger TSS 1600 K	30519 4011458305193	24 Monate	
	Artikel Informationen			
	Produktmaße in cm			
	Länge	Breite	Höhe	Gewicht (kg) netto
	51,0	39,5	58,8	7,6
	Verpackungsmaße in cm			
	Länge	Breite	Höhe	Gewicht (kg) brutto
35,0	35,2	55,1	8,8	
Masterbox Informationen				
Verpackungsmaße in cm			Gewicht (kg) brutto	
Länge	Breite	Höhe	Stk.	
-	-	-	-	

**Schlamm-Trocken-Sauger
TSS 1600 K**

Artikelbeschreibung:

Der 1.600 Watt starke Schlamm-Trocken-Sauger ist ein wahres Multitalent in Sachen Reinigung und Trockenlegung. Dieses kraftvolle Gerät ist ideal geeignet, um Teich-, Schwimmbadanlagen, Keller, Garagen und ähnliches von Schlamm, Algen und anderen Arten von Verschmutzungen zu befreien. Dank der praktischen Entleerungsautomatik und eines transparenten Saugrohrs mit Durchflusskontrolle wird das Arbeiten nicht nur effektiver, sondern auch einfacher und kontrollierbarer.

Technische Daten:

Motor: 1.600 Watt
 Netzspannung / -frequenz: 220 - 240 V~ / 50 Hz
 Anschlusskabel: 4 m / H05VV-F
 Ansaughöhe max.: 1,8 m
 Auffangbehältervolumen: 30 l
 Saugschlauch: 4 m (Ø 35 mm)
 Ablaufschlauch: 1,5 m (Ø 35 mm)
 Max. Temp. Medium: 35 °C
 Max. Saugleistung: 200 mbar (0,20 bar)

Lieferumfang:

- Ansaugschlauch 4 m
- Saugrohr 2 m
- 4-teilig (2 x transparent)
- Ablaufschlauch 1,5 m
- Saugdüse
- Schwammfilter
- Auslauffilterbeutel

Prüfzeichen:

