

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Teichdruckfilter TFP 10000 UV 11	30298	24 Monate		
		4011458302987			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)
67,5	63,0	43,5	15,5	2	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.		
42,0	33,0	51,5	6,5 / 7,5	1	

Teichdruckfilter
TFP 10000 UV 11

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Teichdruckfilter mit UV-C Strahler und Pumpe
20-Liter Druckbehälter komplett mit 11 Watt UV-C Strahler, Funktionswahlschalter, allen Filtermaterialien, Schlauch und allen Anschlüssen. Inklusive leistungsstarker Filterpumpe. Der Filterkopf ist mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet der durch einfaches Drehen die Filter- bzw. Rückspülfunktion aktiviert. Die Reinigung ist dadurch ohne Öffnen des Filters und ohne Veränderung der Installation möglich. Im Filtersystem herrscht während des Betriebes Überdruck. Die Wirksamkeit der einzelnen Filterstufen wird dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Außenfiltern deutlich erhöht. Für Teiche bis 10.000 Liter.

Technische Daten Pumpe:

Motor: 35 Watt
Förderhöhe max.: 2,0 m
Fördermenge max.: 33 l/min / 2.000 l/h
Eintauchtiefe max.: 2,0 m
Netzanschlußkabel: 10,0 m / 05RN8-F

Technische Daten UV-C-Klärer:

Leistung / Typ UV-C-Röhre 11 Watt / G23
UV-C-Strahler komplett 15 Watt
Artikelnr. UV-C Röhre: #30985
Netzanschlußkabel: 3,0 m

Technische Daten Filter:

Teichvolumen max. 10.000 l
Filtereingang: Ø 19 mm
Filterausgang: Ø 19 mm
Filterbehälter: 20 l

Lieferumfang:

Filterbehälter, Pumpe, BIOMEK Filtermatten, UV-C Strahler, 2 m Ablauf- und 3 m Zulaufschlauch (Ø 19 mm), Reinigungskurbel, Bioballs

Prüfzeichen der Pumpe:

