

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Kombitauchpumpe</b> <b>Maxima 350 IPX DUO</b>	<b>30274</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>		
		4011458302741			
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VPE</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>	<b>(Stk.)</b>
46,0	28,0	44,6	15,8	2	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>		
26,8	22,4	41,6	7,2 / 7,6 kg	1	

**Kombitauchpumpe**  
**Maxima 350 IPX DUO**

Menge / Palette:

Menge / LKW:

**Kurzbeschreibung:**

Die leistungsstarke Kombitauchpumpe Maxima 350 IPX DUO stellt aufgrund Ihres ausziehbaren Pumpenfuß einen echten Allrounder unter den Tauchpumpen dar. Sie kann mit einem Handgriff von einer leistungsstarken Schmutzwasserpumpe in eine flachabsaugende Klarwasserpumpe verwandelt werden. Diese Multifunktionalität macht Sie zum perfekten Begleiter wenn es ums Umpumpen, Auspumpen und Entleeren von Kellern, Kanalisationen, Gartenteiche oder Zisternen geht. Durch Ihre enorme Leistung ist die Maxima 350 IPX DUO auch perfekt als Notentwässerungspumpe geeignet.

**Technische Daten:**

Motor:	800 W
Förderhöhe max.:	8 m / 0,8 bar
Fördermenge max.:	20.000 l/h
Absaugniveau (Klarwasser):	1 mm
Absaugniveau (Schmutzwasser)	35 mm
Ø Korngröße max.	30 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	10 m / H07RN8-F
Druckanschluss:	AG 47,80 mm (1 1/2")

**Anwendungsbereiche:**

- Um- und Auspumpen von Klarwasser
- für Schmutzwasser bis 30 mm Korndurchmesser
- Wischtrockene Entwässerung bis 1mm
- Zur Notentwässerung bei Überschwemmungen

**Prüfzeichen:**

