



Edelstahl Infrarotstrahler mit Halogenheizelement:

- 2100 W Leistung
- Energiesparend – ohne vorheizen
- 3 Leistungsstufen – Sensor Touch
- Teleskoprohr
- Höhenverstellbar (1,70 m – 2,05 m)
- Stabiler Ständer aus Edelstahl
- Ein-/ Ausschalter
- Sicherheitskippschalter – Gerät schaltet sich ab, wenn es umgelegt wird.
- IP 44 - Spritzwasserschutz

Design und technische Änderungen vorbehalten

| Farbe: | Artikel Nr. | EAN | Maße (B/H/T) | Gewicht | VE |
|--------|-------------|---------------|---|---------------------------------------|----|
| Inox | 510024 | 9004489101631 | Gerät: Ø 55 / H 170 – 200 cm Karton: 60 /41/ 60 cm | Netto: ca. 14 kg Brutto: ca. 17 kg | 1 |