

Einsatz Radio schwarz



Allgemeine Informationen

Typ:	8215 U-101
Bestellnummer:	2CKA008200A0275
EAN:	4011395304914
EUR Listenpreis / ST:	144,69 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
 Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
 Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
 Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz.
 Externer AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar. Mono-/Stereobetrieb.
 8 Radioprogramme speicherbar.
 Uhrzeit und Datumsanzeige.
 Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
 Nebstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
 Steckklemmen für Lautsprecheranschluss.
 Steckklemmen für AUX Ein-/Ausgang.
 Steckklemme für ext. Antenne.
 Integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
 Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm.
 Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
 Keine Spreize.
 Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
 Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
 Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben
ohne Spreize

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 110 ... 230 V

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Verlustleistung: 0.4 W

Design

Schalterdesign: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear

Busch-art linear®

Busch-art linear® - mit Dekorring

Busch-art linear® - Echtmaterial

future®

future® linear

Busch-axcent®

Busch-axcent® pur

alpha nea®

alpha exclusive®

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 48.4 mm

Nettogewicht: 92.3 g

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [Declaration REACH and ElektroG \(9AKK104295D8727\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20240705

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 8215 U-101 \(2CKA1000000E4238\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144018

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
