



Produktdetails

# 8217 U-101

## Einsatz Busch-Radio DAB+/RDS Radiowecker Bluetooth schwarz



| Allgemeine Informationen                 |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                      | 8217 U-101                                                                                     |
| Bestellnummer                            | 2CKA008200A0278                                                                                |
| EAN                                      | 4011395304945                                                                                  |
| Beschreibung                             | Einsatz Busch-Radio DAB+/RDS Radiowecker Bluetooth schwarz                                     |
| Langbeschreibung                         | DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.                                          |
|                                          | Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.                           |
|                                          | Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.                               |
|                                          | Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich.                                             |
|                                          | Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz - 240 MHz.          |
|                                          | Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.                                                    |
|                                          | Mono-/Stereobetrieb.                                                                           |
|                                          | 8 Radioprogramme speicherbar.                                                                  |
|                                          | Uhrzeit und Datumsanzeige.                                                                     |
|                                          | Individuelle Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). |
|                                          | Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.                                     |
|                                          | Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.                      |
|                                          | Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm                                                      |
|                                          | Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.                                     |
|                                          | Bluetooth Spezifikation: 4.2.                                                                  |
|                                          | Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP                                                           |
|                                          | Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8.                                       |
| Keine Spreize.                           |                                                                                                |
| Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. |                                                                                                |

Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
| Montageart                     | Unterputzmontage   |
| Befestigungsart                | Schrauben          |

Umgebungsbedingungen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) 5 ... +40 °C |
| Schutzart           | IP20                   |

Technische Daten

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information      | No document needed                          |
| Anwendung                               | DAB+/RDS                                    |
| Betriebsart                             | Drucktaste                                  |
| Datenübertragungsstandard               | Bluetooth                                   |
| Art des Kontaktes (gemäß IEC 60947-5-1) | Reiheneinbaugerät für Haushaltsschaltgeräte |

Elektrische Daten

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 / 60 Hz |
| Verlustleistung        | 0.4 W      |

Design

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterdesign            | Plattform 63<br>Busch-Duro 2000® SI<br>Reflex SI<br>Busch-balance® SI<br>Busch-art linear®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>solo®<br>pur edelstahl<br>carat®<br>Busch-dynasty®<br>alpha<br>impuls                                                                                |
| Schalterdesign Variante   | Busch-Duro 2000® SI<br>Busch-Duro 2000® SI Linear<br>Reflex SI<br>Reflex SI Linear<br>Busch-art linear®<br>Busch-art linear® - mit Dekorning<br>Busch-art linear® - Echtmaterial<br>future®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>Busch-axcent® pur<br>alpha nea®<br>alpha exclusive® |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>glänzend                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RAL Nummer                | RAL 9005 - tiefschwarz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbe                     | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Abmessungen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Breite                        | 92 mm   |
| Höhe                          | 58 mm   |
| Tiefe                         | 78 mm   |
| Gewicht                       | 117.3 g |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 32 mm   |

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E7214                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent           |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E4241 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme                          |
| eClass         | V11.0 : 27144018                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifizier    | Description                                                                 | Type             | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 2CKA008200A0013 | Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") 13 cm (5")                              | 8222 EB          | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0042 | Einsatz Lautsprecher                                                        | 8223 U           | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0109 | Lautsprecher Feuchtraum 13 cm (5")                                          | 8224 EB          | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0200 | Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") studioweiß                               | 8225 EB          | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0201 | Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") studioweiß                              | 8226 EB          | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0202 | Lautsprecher 13 cm (5") studioweiß                                          | 8226/10 EB       | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0238 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio weiß - Busch-Duro 2000® SI          | 8252-212-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0239 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio alpinweiß - Reflex SI               | 8252-214-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0241 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio alpinweiß - Busch-balance® SI       | 8252-914-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0242 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio platin - alpha                      | 8252-20-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0243 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio bronze - alpha                      | 8252-21-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0245 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß - alpha                  | 8252-24G-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0246 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio palladium - alpha                   | 8252-260-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0247 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio titan - alpha                       | 8252-266-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0248 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio anthrazit - Plattform 63            | 8252-81-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0285 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß - Busch-art linear®      | 8252-44G-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0286 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß matt - Busch-art linear® | 8252-44M-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0288 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio schwarz matt - Busch-art linear®    | 8252-45M-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0250 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio elfenbeinweiß - Plattform 63        | 8252-82-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0252 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio alusilber - Plattform 63            | 8252-83-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0254 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß - Plattform 63           | 8252-84-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0256 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio graumetallic - Plattform 63         | 8252-803-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0258 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß matt - Plattform 63      | 8252-884-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0260 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio schwarz matt - Plattform 63         | 8252-885-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0262 | Cover plate with legend Radio 0-fach Messing antik - Plattform 63           | 8252-840-101-500 | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0263 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio edelstahl - pur edelstahl           | 8252-866-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0265 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio elfenbeinweiß - impuls              | 8252-72-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0266 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio alpinweiß - impuls                  | 8252-74-101      | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0268 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio studioweiß matt - impuls            | 8252-774-101     | 1        | Stück           |
| 2CKA008200A0269 | Zentralscheibe mit Aufdruck Busch-Radio schwarz matt - impuls               | 8252-775-101     | 1        | Stück           |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Multimedia

