

LED SoundBlaster BT-X56



- **Bluetooth V4.2**
- **Stereolautsprecher**
- **TWS-Funktion – kann als Stereoanlage verwendet werden**
- **RGB-Licht an den Seiten**
- **Spritzwassergeschützter SoundBlaster**
- **Integriertes Mikrofon**
- **Schultergurt**

Technische Spezifikationen:

- Bluetooth-Version: V4.2
- Bluetooth:
Übertragungsbereich ~10m (im Freien)
Frequenzband 2,4GHz
Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
- Funktionen: Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-Radio
- USB-Unterstützung: Max. 32GB
- Lautsprecher: 2x 7W Stereo / 3 Zoll / SNR ≤ 72dB / Impedanz 4Ω / Frequenz 100Hz–20kHz
- Audioeingang: 3,5mm AUX
- Akku: Wiederaufladbarer 3,7V 3600mAh Lithium-Ionen-Akku

- Ladedauer: 4 Stunden (5V/2A Ladegerät)
- Wiedergabezeit:
4 Stunden (50% Lautstärke)
3 Stunden (100% Lautstärke)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Schutzklasse: IP X6 (spritzwassergeschützt)
- Material: ABS-Kunststoff & Gewebe
- Gewicht / Abmessungen:
1,74kg / (L) 28,3 x (B) 12,3 x (H) 12,6cm

Verpackungsinhalt:

- MusicMan LED SoundBlaster BT-X56,
- USB-C-Ladekabel,
- AUX-IN-Kabel,
- Schultergurt,
- Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4916

