

Osram Siteco LED Downlight Prevalight 24W 830 110° NODIM Ø225mm

Osram

4058352279090

Beschreibung:

Das LED Downlight Lunis 24W von Siteco besticht durch sein schlichtes und zeitloses Design. Einfache Montage an 230V durch das vorinstallierte EVG. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Aluminium. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenleuchten sparen Sie durch das fest verbaute LED Modul deutlich an Energie und erreichen eine höhere Lebensdauer. Hier in der Lichtfarbe warmweiß mit 3000 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 110°. Alles in einer extrem flachen Bauform!

**Technische Daten:**

- **Spannung von [V]:** 220.00
- **Spannung bis [V]:** 240.00
- **Leistung [W]:** 24
- **Durchmesser [mm]:** 225
- **Höhe [mm]:** 35
- **Lichtstrom [lm]:** 2160
- **Ausstrahlwinkel [°]:** 110
- **Lichtfarbe:** -
- **Farbtemperatur [K]:** 3000
- **Lebensdauer [h]:** 3000
- **dimmbar:** nein
- **Energieeffizienzklasse:** A++-A
- **Farbwiedergabe Klasse:** 80
- **Lichtfarbe code:** 830
- **Gehäusefarbe:** weiß
- **Einbautiefe [mm]:** 100.00
- **Deckenausschnitt [mm]:** 200
- **Schutzklasse:** II
- **Schutzart:** IP20
- **Material:** Aluminium
- **batteriebetrieben:** n