

Fasspumpe für AdBlue®-G 2"



Artikel-Nr.: 13 040
EAN: 4048358130402
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,4
 Förderleistung bei 60 Hübem/min (l/min): 24
 Fördermedien: AdBlue®, Urea
 Einsatz: Fässer 60/200/220 l
 Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
 Fassverschraubung: G 2" a



Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: ABS / PA 6
 Dichtungen: FKM + HNBR

Gewicht (kg): 1,24

Spezifikation

- Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Auslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085)
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung, über Jahre
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Flexibel positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- Als Zubehör kann ein Abgabeschlauch 2 m/6.56 ft mit Antitropfmundstück geliefert werden (25 677)
- Rückschlagventil, (13 097), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)



Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,63
 Verpackungseinheit: 1,0



