



Fasspumpe-G 2"-M 64x4

SRL 355-955-24 l/min

Artikel-Nr.: 13 044
EAN: 4103810130441
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,4
Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24
Fördermedien: Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glycerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt
Einsatz: Fässer 60/200/220 l
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
Fassverschraubung: G 2" a und M 64x4 a



Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: ABS + PA6
Dichtungen: FKM
Metallteile: Stahl, verzinkt
 Edelstahl
 Stahl, pulverbeschichtet

Gewicht (kg): 1,24

Spezifikation

- Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Auslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter M 64x4 (13 085 003)
- Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 010)
- Schlauchhalter (00 845)
- Auslaufkrümmer (81 112)
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung



Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung, über Jahre
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- Saugkorb, (13 097 002), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
Gewicht (kg): 2,3
Verpackungseinheit: 1,0



