

mobiMASTER-450 I-ZVABD

12 V-35 l/min



Artikel-Nr.: 26 420
EAN: 4250979600114
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Inhalt Tank (l): 450
 Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
 Temperaturbereich (°C): -10 / +40
 UN-Zulassung: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1427/0/

Pumpe

Fabrikat: FMT Swiss AG
 Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m): 3
 Hydraulische Daten
 Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
 Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35
 Förderdruck bis (bar): 1,6
 Fördermedien: Heizöl und Dieseldieselkraftstoffe
 Motordaten
 Spannung (V): 12 V DC
 Stromaufnahme (A): 18
 Sicherung (A): 25 A Stecksicherung
 Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min): 60
 Schutzart: IP54



Abmessungen LxBxH (mm): 1200 x 800 x 912

Spezifikation

- Einwandiger Tank (45 314)
- Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823)
- Abschließbare Schutzhaube (84 343)
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (04 402 100)
- Tankdeckel mit Dichtung (45 151)
- KIT Gasfeder (45 153)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012 966)
- Ein- und Ausschalter
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 957)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)



Besondere Merkmale

- Befüllt transportierbar
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Mit Stapler und Kran befüllt manipulierbar
- Kompakte Bauweise (Europalettenmaß)
- Pumpenraum bei geschlossenem Deckel gegen Witterung geschützt
- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiMASTER und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht





Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):

1200 x 800 x 912

Gewicht (kg):

86,3

Verpackungseinheit:

1,0



