

**mobiFITT-125 I**  
ZVABD-12 V-35 l/min-EBZD

**Artikel-Nr.:** 26 455  
**EAN:** 4250979600282  
**Rabattgruppe:** D



**Technische Daten**

Inhalt Tank (l): 125  
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)  
Temperaturbereich (°C): -10 / +40  
UN-Zulassung: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/

**Pumpe**

Fabrikat: FMT Swiss AG

Anschlusskabel mit Abgreifklemmen,

Länge (m): 3

**Hydraulische Daten**

Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend

Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35

Förderdruck bis (bar): 1,6

Fördermedien: Heizöl und Dieseldieselkraftstoffe

Einbauzähler, digital

Temperaturbereich (°C): -10 / +40

Anzeige: 4-stellig, mit 2 Dezimalstellen

**Motordaten**

Spannung (V): 12 V DC

Stromaufnahme (A): 18

Sicherung (A): 25 A Stecksicherung

Einschaltdauer bei freiem Auslauf max.

(min): 60

Schutzart: IP54

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387

**Spezifikation**

- Einwandiger Tank (45 480)
- Befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungsglaschen für bauseitigen Schüssel
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (82 600 100)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Ein- und Ausschalter
- Abgabeschlauch, 3,8 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 967)
- Einbauzähler, digital (23 287)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012 964)

**Besondere Merkmale**

- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiFITT und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht



---

**Verpackung**

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 33,5

Verpackungseinheit: 1,0