

mobiFITT-125 I
ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD

Artikel-Nr.: 26 456
EAN: 4250979600299
Rabattgruppe: D



Technische Daten

Inhalt Tank (l): 125
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
Temperaturbereich (°C): -10 / +40
UN-Zulassung: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Pumpe
Fabrikat: FMT Swiss AG
Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m): 3
Hydraulische Daten
Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35
Förderdruck bis (bar): 1,6
Fördermedien: Heizöl und Dieseldieselkraftstoffe
Einbauzähler, digital
Temperaturbereich (°C): -10 / +40
Anzeige: 4-stellig, mit 2 Dezimalstellen
Motordaten
Spannung (V): 24 V DC
Stromaufnahme (A): 13
Sicherung (A): 25 A Stecksicherung
Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min): 60
Schutzart: IP54
Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387

Spezifikation

- Einwandiger Tank (45 480)
- Befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungsglaschen für bauseitigen Schüssel
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (82 600 100)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Ein- und Ausschalter
- Abgableschlauch, 3,8 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 967)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012 965)
- Einbauzähler, digital (23 287)

Besondere Merkmale

- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiFITT und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 33,5

Verpackungseinheit: 1,0