

**mobiFITT-300 I**  
ZVABD-24 V-35 l/min



**Artikel-Nr.:** 26 491  
**EAN:** 4250979600435  
**Rabattgruppe:** D

**Technische Daten**

Inhalt Tank (l): 300  
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)  
Temperaturbereich (°C): -10 / +40  
UN-Zulassung: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/



**Pumpe**  
Fabrikat: FMT Swiss AG  
Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m): 3  
Hydraulische Daten  
Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend  
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35  
Förderdruck bis (bar): 1,6  
Fördermedien: Heizöl und Dieseldieselkraftstoffe  
Motordaten  
Spannung (V): 24 V DC  
Stromaufnahme (A): 13  
Sicherung (A): 25 A Stecksicherung  
Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min): 60  
Schutzart: IP54

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 727

**Spezifikation**

- Einwandiger Tank (45 482)
- Befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungsglaschen für bauseitigen Schüssel
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (82 602 100)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Ein- und Ausschalter
- Abgabeschlauch, 3,8 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 967)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012 965)

**Besondere Merkmale**

- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiFITT und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht

**Verpackung**

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 727  
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 38

---

Verpackungseinheit:

1,0