



easyFILL ONE 400 M 10 x 1 mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU

Artikel-Nr.:	14 700 001
EAN:	4103810705427
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig:	M 10 x 1
Füllvolumen (cm³):	400
Füllmöglichkeiten:	400-g-Fettkartusche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Betätigung Fettpumpkolben:	manuell mittels Druckgriff
Einstellung Volumen	
Fördervolumen/Hub (cm³):	1,1
Förderdruck max. (bar):	200
Einstellung Druck	
Fördervolumen/Hub (cm³):	0,7
Förderdruck max. (bar):	300
Lackierung Fettpressenrohr:	Schwarz
Abmessungen LxBxH (mm):	300 x 165 x 66
Gewicht (kg):	1,01

Spezifikation

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Fettfolgekolben, 10 Stück (14 900)
- Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- Konzipiert für den rauen Einsatz
- Angelehnt an DIN 1283

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	400 x 165 x 75
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	1,18
Verpackungseinheit:	1,0