



Fettsystem-FB-WA (17 008)

25-kg-BE-Ø 310-335 mm-4 m-HS

Artikel-Nr.: 19 000 530
EAN: 4103810425073
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Fettanschluss Fettpistole: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Anwendung: 25-kg-BE - Ø 310-335 mm - 4 m
Fettentleerung: 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter

Spezifikation

- Pneumatik-Fettpumpe 50:1 (18 711 051)
- Wagen (17 008)
- Staubdeckel (17 194)
- Behälterbefestigung (17 199)
- Fettfolgekolben (17 320)
- Hochdruck-Fettpistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Hochdruckschlauch, 4 m (18 024)
- Stecknippel (20 062)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

Besondere Merkmale

- 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- Garantie Pneumatikpumpe 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1060 x 480 x 500
Gewicht (kg): 23,700
Verpackungseinheit: 1,0