



Transita 130

Portables DAB+/UKW-Retrorado mit klassischem UKW-Frequenzregler

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783607	rot	78-3006-00	2.06 kg	1.5 kg	27.40 x 20.30 x 9.70 cm	34.50 x 24.20 x 12.00 cm
4019588783614	beige	78-3006-01	2.06 kg	1.5 kg	27.40 x 20.30 x 9.70 cm	34.50 x 24.20 x 12.00 cm
4019588783362	grün	78-3006-02	2.06 kg	1.5 kg	27.40 x 20.30 x 9.70 cm	34.50 x 24.20 x 12.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio

Dot-Matrix LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe

Senderspeicher für Favoriten (10 DAB+)

Gehäuse mit Kunstleder, Tragegriff und eingebautem Lautsprecher

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Charging

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

DISPLAY

Typ : DOT-Matrix LC

Dimmbar : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akku : Li-Ion mit 3,7 V, 3.000 mAh und 11,1 Wh

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 - 60 Hz

Netzteil : DC 5,9 V / 3.000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

Transita 130, Netzteil, Bedienungsanleitung

NORDMENDE