



Acer Spin 1

(SP114-31-P6NM)



- Prozessor: Intel® Pentium® N6000
- Display: 14" Multi-Touch FHD
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
- Massenspeicher: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 10 Home (64 Bit)





Acer SP114-31-P6NM

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Spin 1
Modellbezeichnung	SP114-31-P6NM
Artikelnummer	NX.ABFEV.001
EAN	4710886479284
Kurzbeschreibung	14" Multi-Touch FHD / Intel® Pentium® N6000 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Win 10 Home (64 Bit) / Pure Silver

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 10 Home (64 Bit)
----------------	--------------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Pure Silver
Serviceklappe	-
Abmessungen	325 x 228 x 18,9 mm (B x T x H)
Gewicht	1,5 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	14 Zoll (35,56 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full HD Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Pentium® Prozessor N6000
Taktfrequenz	1,10 GHz (Bis zu 3,30 GHz Turbo-Boost)
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 8 GB DDR4 RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austausch- oder aufrüstbar)
Massenspeicher	256 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AC, 802.11 ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	- / ,
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 5.0
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	1x (2.0)
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	3x (1x Type-C Gen. 2; 2x Gen. 1 (1x Power-Off USB Charging))
USB 3.1	-
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	microSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-



Acer SP114-31-P6NM

SPEZIFIKATIONEN

Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (83-/84-/87-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (Microsoft Precision Touchpad Certification)

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	Norton Internet Security

Audio und Video

Audio	Acer TrueHarmony, Skype for Business Zertifizierung, Cortana mit Voice kompatibel
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	HD Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 4800 mAh / 36,7 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 10 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

Software

Office	Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
--------	---

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

Logistik

Menge pro Layer	TBD
Menge pro Europalette	TBD
Menge pro Tower	TBD
Menge pro Container	TBD
Kartonmaße / -gewicht	TBD

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.