

CT1 XA



Android 9



Permanent
wasserdicht bis
1,00m Tiefe



Schutz vor
Staub und
Schmutz



Stoßfest bis
zu einer Fallhöhe
von 1,50m



Auflösung Hauptkamera 8MP
Auflösung Frontkamera 2MP



Gorilla Glas 3



Display Größe 8" HD
Touchdisplay (800x1280)



Akkulaufzeit
ca. 8h



Arbeitsspeicher (RAM) 4GB
Telefonspeicher (ROM) 64GB

CYRUS
RUGGED MOBILITY

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstr. 49
52080 Aachen – Deutschland

+49 (0) 241 939127-0
info@cyrus-technology.de



WASSERDICHT

Ihr Cyrus Rugged Tablet hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist Ihr Cyrus Rugged Phone natürlich auch geschützt.



SCHUTZ VOR STAUB
UND SCHMUTZ

Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können Ihrem Cyrus Rugged Tablet nichts anhaben. Durch den IP68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern.



STOßFEST

Ihr Cyrus Rugged Tablet ist für einen Fall aus 1,50m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse leitet die kinetische Energie ab.

CT1 XA

TECHNISCHE DATEN



DESIGN

Abmessungen	275x175x13,5mm
Gewicht	1240g
Tasten	An/Aus, Lautstärke



DISPLAY

Größe	8" HD (800x1280)
Typ	G+F+F (double sensor film) Bedienbar bei feuchtem Display



RUGGED FÄHIGKEITEN

IP-Zertifikat	IP68
Wasserdicht	permanent wasserdicht bis zu 1,00m Tiefe
Staubdicht	staubundurchlässig
Stoßfest	stoßgeschützt bis zu 1,50m Fallhöhe
Display	Gorilla Glas 3 kratzt- & bruchsticher
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
GPS	GPS / GLONASS
SOS	nein
PTT (Walkie-Talkie über WiFi oder Mobilfunk)	nein



KAMERA

Auflösung Hauptkamera	8MP
Auflösung Frontkamera	2MP
Autofocus	ja
Video	ja
Auflösung Video	1080p (1920x1080)



SOFTWARE

Betriebssystem	Android 9.0 Pie
----------------	-----------------



CPU

CPU	2.0 GHz Octa-Core
Chipset	MediaTek Helio P22 (MT6762)



SPEICHER

Arbeitsspeicher (RAM)	4GB
Telefonspeicher (ROM)	64GB
Speicher SD-Karte	bis zu 128GB



AKKU

Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	8.500mAh
Akkulaufzeit	ca. 8h
Standby Zeit	ca. 300h
Quick Charging	nein



SIM

Dual SIM	nein
Single SIM	ja
Größe SIM Slot 1	Micro SIM-Karte
Größe SIM Slot 2	---



ANSCHLÜSSE

Micro-USB	ja
NFC	ja
OTG	ja
Kopfhöreranschluss	3,5mm Klinke



MULTIMEDIA

Audio-Wiedergabe	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, WAV, FLAC, MKV
Audio-Aufnahme	AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV
Video-Wiedergabe	H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9
Video-Aufnahme	AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV



NETZWERK

2G / GSM	Multiband version: B2 / B3 / B5 / B8
Netzstandard 3G / UMTS	GSM / GPRS / EDGE(RX) Multiband version: B1 / B5 / B8
Netzstandard 4G / LTE	WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ Multiband version: FDD-LTE: B3 / B7 / B8 / B20
Netzstandard	LTE Category 4
WiFi	802.11 a/b/g/n (2,4GHz/5GHz)
Bluetooth	5



SENSOREN

Distanzsensor	ja
Accelerometer	ja
Lichtsensor	ja
Magnetsensor	nein



DIVERSES

Taschenlampe	ja
Radio	nein
Organizer	Alarm + Kalender + Rechner + Stoppuhr + Notizen