



503ETF

Artikel Nr.: 503ETF


Spitzschneider – abgewinkelter, breiter Kopf



Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.



Flush



source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen
Das Magic Spring™ - Design ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft.

+ Qualität
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

+ Präzision
Erlebe präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

+ Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Länge mm	110
Länge der Schneiden mm	9.6
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	20.2
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	Ø 0,6
Gewicht in oz	2.469
Länge der Schneiden Inch	0.378
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.795
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 0,8
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,2
Länge Inch	4.331
Gewicht in g	70
Anwendungen Erem	Mikroelektronik