



# 530E15A

Artikel Nr.: 530E15A

Distanzschneider, variable Schnittlänge einstellbar von 1,2 mm bis 6 mm

-  Spezial-Werkzeugstahl
-  ESD-sicher
-  Variable Schnittlänge (= V)



source images

## Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

# DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

**+ Qualität**  
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

**+ Präzision**  
Erlebe präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

**+ Kraftvoll und scharf**  
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

**+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**  
Das Magic Spring™ - Design ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft.

**+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**  
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

**EGB sicher**  
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

 Swiss Made

weller-tools.com **Weller**  
Erem





**Technical Data**

Länge mm	125
Länge der Schneiden mm	---
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	29.0
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	2.681
Länge der Schneiden Inch	---
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	1.142
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1.2
Länge Inch	4.921
Gewicht in g	76
Anwendungen Erem	---