






# 530E18

Artikel Nr.: 530E18

Distanzschneider schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,8 mm

-  Spezial-Werkzeugstahl
-  ESD-sicher
-  Feste Schnittlänge



source images

## Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRC. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

# DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

**+ Qualität**  
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig


**+ Präzision**  
Erlebe präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

**+ Kraftvoll und scharf**  
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

**+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**  
Das Magic Spring™ - Design ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft.

**+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**  
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

**EGB sicher**  
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

 Swiss Made

weller-tools.com **Weller**  
Erem





**Technical Data**

Länge mm	120
Länge der Schneiden mm	---
Kopfbreite mm	---
Kopfdicke mm	---
Kopflänge mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	2.469
Länge der Schneiden Inch	---
Kopfbreite Inch	---
Kopfdicke Inch	---
Kopflänge Inch	---
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,2
Länge Inch	4.724
Gewicht in g	70
Anwendungen Erem	---