



# 539EREC

Artikel Nr.: 539EREC

Schmaler Distanzschneider mit Aufnahme für abgeschnittene Drähte, Schnittlänge auf Anfrage



source images

		Type	Type of Cut	Cutting Capacity
<b>Series 500 Medium</b>				mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .0003 .0007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N		Semi Flush	
	512E		Semi Flush	
	599T		Semi Flush / Carbide	
	522N		Flush	
	599E		Flush	
	532N		Super Full Flush	
	576TX1		Flush / Carbide	
	503E		Flush	
	503ETST 30°		Flush / Carbide	
	504AE		Flush	
	555E 35°		Flush	
	572E 40°		Flush	
	582E 45°		Flush	
	593AE 30°		Flush	
	575E 45°		Flush	
	592E		Flush	
	792E		Super Full Flush	
	576TX		Flush / Carbide	
	570E		Flush	
	573E		Flush	for vertical tip cutting





**Technical Data**

Länge mm	120
Länge der Schneiden mm	---
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	26
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	3.570
Länge der Schneiden Inch	---
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	1.024
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	1.2
Länge Inch	4.724
Gewicht in g	70.2
Anwendungen Erem	---