



554A

Artikel Nr.: 554A

Formzangen für Bauteilanschlüsse, U-Form, axiale Formen

-  Geeignet für Bauteilanschlüsse, U-Form, axiale Formen
-  Schmale Kopfform
-  ESD-sicher



[source images](#)

Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

LANGLEBIGKEIT

Die längsten Standzeiten auf dem Markt

- + Qualität**
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- + Präzision**
Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
- + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**
Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft
- + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)
- EGB Sicher**
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen



weller-tools.com **Weller**
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Länge mm	120
Backenlänge in mm	23
Kopfbreite mm	---
Kopfdicke mm	---
Breite der Spitzen in mm	4
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	6.4
Länge Inch	4.724
Backenlänge in Inch	0.905
Kopfbreite Inch	---
Kopfdicke Inch	---
Breite der Spitzen in Inch	0.157
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.252
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	---
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	70
Gewicht in oz	2.469