



599TW

Artikel Nr.: 599TW

Seitenschneider - ovaler Kopf



Dies ist die Standard-Kopfform.



Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.



Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Distanzschneider sind mit festen und variablen Schnittlängen erhältlich. Mit den Distanzschneidern können Drähte auf die richtige Länge geschnitten werden. Sie eignen sich auch zum Fixieren von Bauteilen. Die Spitzen sind poliert, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu verhindern.

DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

+ Qualität
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

+ Präzision
Erlebe präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

+ Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen
Das Magic Spring™ - Design ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft.

+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Länge mm	115
Länge der Schneiden mm	12
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	19
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	Ø 0,8
Gewicht in oz	2.381
Länge der Schneiden Inch	0.472
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.748
ESD sicher	on
Schnitt	Mit Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 1,0
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,5
Länge Inch	4.528
Gewicht in g	67.5
Anwendungen Erem	Mikroelektronik