



5CSA

Artikel Nr.: 5CSA

Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, abgewinkelt 30°.



Für Anwendungsbereiche in der Biologie, Medizin, Labortechnik und Mikroelektronik



Die Ausgesparte Form am Griff ermöglicht eine sehr gute Sicht auf zu bearbeitende Stelle. Durch die gebogene Form wird ein optimaler Zugang auf schwer zugängliche Räume gewährleistet.



Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig



source images

Die perfekte Kombination - Präzision, Design, Symmetrie und Balance

Weller Erem™ bietet eine große Auswahl an stabilen, ergonomischen und präzisen Pinzetten an. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif-, Schneid- und Platzieranwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Sie sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Präzision, Design, Symmetrie und Balance

- + Komfort**
Ergonomisch geformte Griffe für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- + Große Auswahl**
Weller bietet eine große Auswahl an Pinzetten aus verschiedenen Materialien und Spitzen - für jede Anwendung
- + Präzision**
Hervorragende, symmetrisch exakte Spitzen
- + Qualität**
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- EGB Sicher**
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen





Technical Data

Länge mm	115
Länge der Schneiden mm	---
Kopfbreite mm	---
Kopfdicke mm	---
Kopflänge mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	0.423
Länge der Schneiden Inch	---
Kopfbreite Inch	---
Kopfdicke Inch	---
Kopflänge Inch	---
ESD sicher	---
Schnitt	---
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	---
Länge Inch	4.528
Gewicht in g	12
Anwendungen Erem	---