



E147B

Artikel Nr.: E147B

Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher



Seitenschneider mit Untersetzung.



Für Schneiden von Drähten mit geringem Kraftaufwand



source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen
Das Magic Spring™ - Design ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft.

+ Qualität
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

+ Präzision
Erlebe präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

+ Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Swiss Made

weller-tools.com **Weller**
Erem





Technical Data

Länge mm	142
Länge der Schneiden mm	6
Kopfbreite mm	16
Kopfdicke mm	7.5
Kopflänge mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	3.527
Länge der Schneiden Inch	0.236
Kopfbreite Inch	0.630
Kopfdicke Inch	0.295
Kopflänge Inch	---
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	---
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,8
Länge Inch	5.591
Gewicht in g	100
Anwendungen Erem	Mikroelektronik