

AS 18 HEPA PC Compact (602029850) Akku-Sauger

Bestell-Nr. 602029850
EAN 4061792197558



Abbildung stellvertretend



- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger mit HEPA-Filter zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar
- Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Luftleistung max.	2100 l/min
Unterdruck	120 hPa (mbar)
Filterfläche	3000 cm ²

Behältervolumen	6 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Schlauchlänge	2.5 m
Gewicht ohne Akkupack	3.8 kg
Gewicht mit Akkupack	4.8 kg

GERÄUSCHEMISSION

Messunsicherheit K	2 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m)
- 3 Saugrohre aus Kunststoff
- Zwischenmuffe
- Vliesfilterbeutel
- HEPA Flachfaltenfilter
- Saugdüse (120 mm breit)
- Fugendüse
- Tragegurt
- Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät